



罐裝 | 玻璃瓶 | PET瓶

系統特色:

- 彈性集成，可檢查多層式紙箱或是塑膠籃，收縮膜小包裝組合淺紙盤也可檢查
- 佔地面積小，安裝簡單，無需調整既有生產線
- 體積精巧，高潔淨度設計
- X-ray 或Gamma射源可以自由選擇
- 剔除確認系統
- 生產線持續監視並提供統計分析數據資料



The FILTEC 3CI 檢查項目:

- 高搖蓋/高瓶檢查
- 前側蓋/後側蓋檢查
- 側蓋/側蓋對齊檢查
- 低液位檢查 (整列掃描)
- 殘餘瓶支檢查

規格:

氣源消耗	0.5 SCFM
電力需求	115 VAC 50, 60 Hz 2amp 230 VAC 50, 60 Hz 1amp
環境溫度	0°C to 45°C
檢查速度	最快2400箱/每分鐘，或是最快1200瓶/每分鐘
剔除器	Case Ram
操作顯示語言	可依需求
網路通訊介面	MODBUS TCP /IP , Weihestephan / OMAC
防護等級	NEMA 4X/IP65
機身材質	304不銹鋼

產品尺寸:

